

Garant
Kegelsenker 75°, unbeschichtet, Außen-Ø Dc: 8mm

Bestelldaten

Bestellnummer	150425 8
GTIN	4045197959515
Artikelklasse	11M

Beschreibung
Ausführung:

Die Spanräume sind aus dem Vollen geschliffen. Senkkegel sowie Umfang sind hinterschliffen und schneiden sich frei. Dadurch wird beim Tiefsenken der gleiche leichte und **ratterfreie Schnitt** erzielt, wie beim Entgraten oder Ansenken.

Technische Beschreibung

Vorschub f in Stahl < 500 N/mm ²	0,09 mm/U
Anzahl Schneiden Z	3
Außen-Ø	8 mm
Schaft-Ø D _s	6 mm
Gesamtlänge L	50 mm
kleinster Senker-Ø für Bohrung ab	2 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Kegelsenkerspitzenwinkel	75 Grad
Schneidstoff	HSS
Norm	Werksnorm
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein

Farbring	ohne
Produktart	Stufen- und Kegelsenker

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	geeignet	33 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	28 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	27 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	27 m/min	P
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		