


**Garant**
**eco-Klemmdrehhalter SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC., links,  
Schaft- / Plattengröße: 16/09mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260021 16/09
GTIN	4045197945174
Artikelklasse	21U

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit. Mit Freiflächenkühlung.

**Hinweis:**

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 317900 – 319886 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: SCLCR/L 1616X09

passende Wendeschneidplatte: CC.. 09T3..

Funktionsbreite L<sub>4</sub>: 20 mm

Kopflänge L<sub>1</sub>: 27 mm

Gesamtlänge L: 74 mm

Wendeplattenschrauben-Set: 269028 28

**Technische Beschreibung**

Funktionsbreite L <sub>4</sub>	20 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
Schaftgröße	16 mm
ISO-Code Halter	SCLCR/L 1616X09

Kopflänge L <sub>1</sub>	27 mm
Gesamtlänge L	74 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 28
Plattengröße	9 mm
Serie	Eco
Einsatzart	links
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500