

HALDER**Zentrierspannelement mit Spannkugeln, Typ: 2****Bestelldaten**

Bestellnummer	370018 2
GTIN	4030618238904
Artikelklasse	37K

Beschreibung**Vorteil:**

- **Präzise Selbstzentrierung mit einer Genauigkeit von $\pm 0,025$ mm.**
- **Durch die Spannelemente können Bauteile mit roher oder bearbeiteter Oberfläche kraftschlüssig zentriert und auf die Auflagepunkte niedergezogen werden.**
- **Große Verstellwege bei geringer Bauhöhe.**
- **Anschraubmöglichkeit von oben und unten.**

Verwendung:

Zum Zentrieren und Spannen von Bauteilen mit Aufnahmebohrung.

Werkstoff:

Grundkörper aus Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert. Spannelemente aus rostfreiem Stahl 1.4112, gehärtet und geschliffen.

D_{\min} : 18,5 mm

D_{\max} : 22,5 mm

d_3 f7: 15 mm

$\varnothing d_4$: M5 mm

h_2 : 11,6 mm

h_4 : 7,5 mm

Technische Beschreibung

h_2	11,6 mm
$\varnothing d_4$	M5 mm
h_4	7,5 mm
D_{\max}	22,5 mm
D_{\min}	18,5 mm
Spannkraft	4,5 kN
d_3 f7	15 mm
h_5	23,6 mm
Produktart	Vorrichtung-Spannsystem