

**Garant**
**Stahl-Bohrstange A.. SV95CR 95°, für Wendeschneidplatten VC., rechts,  
Schaft-Ø / Plattengröße: 10/07mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261354 10/07
GTIN	4045197948045
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Spannhöhe L <sub>2</sub>	9 mm
ISO-Code Halter	A10H SV95CR/L07
Kopflänge L <sub>1</sub>	22 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	12,5 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 27
Einstellwinkel κ	95 Grad
Plattengröße	7 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0702..
Mittenversatz L <sub>3</sub>	7 mm
Halsbreite L <sub>4</sub>	6,8 mm
Nutztiefe T	5 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3xD

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6	674248 TX6
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659957 200