

Garant

Stahl-Bohrstange A.. SV95CL 95°, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 8/05mm

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261355 8/05
GTIN	4045197948076
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	5 mm
Gesamtlänge L	80 mm
Plattengröße	5 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	9,2 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 26
Halsbreite L_4	6 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0501..
ISO-Code Halter	A08F SV95CR/L05
Spannhöhe L_2	7,5 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Kopflänge L_1	15 mm
Nutztiefe T	3 mm
Schaft-Ø D_5	8 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX5	674248 TX5
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659957 200