

Garant

Stahl-Bohrstange A.. SV95CL 95°, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/07mm


Bestelldaten

Bestellnummer	261355 16/07
GTIN	4045197948304
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D_{min}	19,5 mm
Spannhöhe L_2	15 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0702..
Kopflänge L_1	36 mm
Halsbreite L_4	12,9 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 27
ISO-Code Halter	A16M SV95CR/L07
Mittenversatz L_3	11 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Plattengröße	7 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Nutztiefe T	5 mm
Schaft-Ø D_s	16 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6	674248 TX6
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659957 200