

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SCMT 120408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7010-1**

Bestelldaten

Bestellnummer	260750 HB7010-1
GTIN	4045197948496
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SCMT 120408 HB7010-1 Eckenradius: 0,8 mm

Sorte: HB7010-1

Spanbrecher: SS

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,2 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 150 - 500 m/min

Technische Beschreibung

Sorte	HB7010-1
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 500 m/min
Schneidstoff	HM
Spanbrecher	SS
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten

Eckenradius	0,8 mm
Vorschub f	0,05 - 0,2 mm/U
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	kontinuierlich
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen