


**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte SCMT 120408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7035-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260750 HB7035-1
GTIN	4045197948519
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

SCMT 120408 HB7035-1 Eckenradius: 0,8 mm

Sorte: HB7035-1

Spanbrecher: SS

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 120 - 350 m/min

**Technische Beschreibung**

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Vorschub $f$	0,05 - 0,2 mm/U
Hauptanwendung	P

Sorte	HB7035-1
Spanbrecher	SS
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Eckenradius	0,8 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen