

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160408, für Schlichtbearbeitung, Wiper,
Sorte: HB7020**

Bestelldaten

Bestellnummer	251435 HB7020
GTIN	4045197948618
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,15 - 0,35 mm/U
Spanbrecher	WSS
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 400 m/min
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,8 mm
Sorte	HB7020
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160408

Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen