

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 09T302, für Schlichtbearbeitung, Wiper,
Sorte: HB7020**

Bestelldaten

Bestellnummer	260057 HB7020
GTIN	4045197948823
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Sorte	HB7020
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 400 m/min
Spanbrecher	WSS
Vorschub f	0,15 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1 mm
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten

ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T302
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen