

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 09T304, für mittlere Bearbeitung, Wiper,
Sorte: HB7020**

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 260151 HB7020 |
| GTIN | 4045197948861 |
| Artikelklasse | 21G |

Technische Beschreibung

| | |
|---|---------------------|
| Spanbrecher | WSM |
| Vorschub f | 0,15 - 0,3 mm/U |
| Schnittbedingung | leicht unterbrochen |
| Sorte | HB7020 |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 120 - 350 m/min |
| Schnitttiefe a_p | 0,4 - 2 mm |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten |
| Schneidstoff | HM |
| Eckenradius | 0,4 mm |
| Hauptanwendung | P |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT 09T304 |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 |
| Toleranz | M |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |