

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 09T308, für mittlere Bearbeitung, Wiper,
Sorte: HB7020**

Bestelldaten

Bestellnummer	260153 HB7020
GTIN	4045197948878
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,4 - 2 mm
Vorschub f	0,15 - 0,3 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	P
Sorte	HB7020
Schneidstoff	HM
Spanbrecher	WSM
Eckenradius	0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 m/min

ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen