

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150404, Sorte: HB7020****Bestelldaten**

Bestellnummer	250767 HB7020
GTIN	4045197949080
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

DNMG 150404 HB7020 Sorte: HB7020  
Spanbrecher: SM  
Toleranz: M  
Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Vorschub  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 120 - 350 m/min

**Technische Beschreibung**

Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Sorte	HB7020
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 5 mm

Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SM
Beschichtung	beschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen