

Garant
Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7010-1

Bestelldaten

Bestellnummer	250672 HB7010-1
GTIN	4045197948991
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DNMG 150408 HB7010-1 Sorte: HB7010-1
 Spanbrecher: SS
 Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mm
 Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 150 - 500 m/min

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Spanbrecher	SS
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm

Eckenradius	0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 500 m/min
Sorte	HB7010-1
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Beschichtung	beschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen