

Garant
Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150408, Sorte: HB7035-1

Bestelldaten

Bestellnummer	250768 HB7035-1
GTIN	4045197949134
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DNMG 150408 HB7035-1 Sorte: HB7035-1
 Spanbrecher: SM
 Toleranz: M
 Schnitttiefe a_p : 0,5 - 5 mm
 Vorschub f : 0,2 - 0,5 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 320 m/min

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 320 m/min
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnittbedingung	stark unterbrochen

Spanbrecher	SM
Sorte	HB7035-1
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,8 mm
Beschichtung	beschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen