Garant

Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150412, Sorte: HB7010-1

Bestelldaten

Bestellnummer	250769 HB7010-1
GTIN	4045197949141
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DNMG 150412 HB7010-1 Sorte: HB7010-1
Spanbrecher: SM
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p: 0,5 - 5 mm
Vorschub f: 0,2 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 440 m/min

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Eckenradius	1,2 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HB7010-1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten

Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 440 m/min
Spanbrecher	SM
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Beschichtung	beschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150412
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen