

Garant**Positionier-Spannbolzen, Ød1×Länge l1: 20X25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	370105 20X25
GTIN	4045197949400
Artikelklasse	31E

Beschreibung**Vorteil:**

- Dank Federvorspannung keine Überlastung der inneren Mechanik und somit verschleißarm.
- Vibrations- und schwingungsdämpfend.
- Selbsthemmend, kein unbeabsichtigtes Lösen bei Vibrationen.
- Hohe Wiederholgenauigkeit von $\pm 0,03$ mm.
- Flache Bauhöhe.
- Einfache Bedienung.

Verwendung:

Zum schnellen Spannen, Fixieren, Verstellen, Wechseln und Sichern von Werkstücken, Platten, Vorrichtungen usw.

Werkstoff:

Vergütungsstahl, brüniert

Technische Beschreibung

Schlüsselweite ₂	6 mm
Länge l ₂	13,6 mm

Haltekraft	6 kN
Länge l_3	10 mm
Schlüsselweite s_1	38 mm
für Aufspannplatten $\pm 0,05$	20 mm
Produktart	Spannbolzen