

Garant
Ganzstahl-Schraubzwinde, Spannweite: 200mm

Bestelldaten

Bestellnummer	860480 200
GTIN	4045197167422
Artikelklasse	81D

Beschreibung
Ausführung:

Schiene / Festbügel aus gezogenem Blankstahl, Gleitbügel aus gesenkgeschmiedetem Stahl, jeweils vergütet und galvanisch verzinkt. Leichtgängige Stahlspindel mit Trapezgewinde, brüniert.

Bewegliche Druckplatte mit integrierter **Spindelsicherung verhindert Lösen** der Spindel bei Vibrationen. Maximale Kraftübertragung durch **Kraftheft** mit griffiger Haptoprene®-Oberfläche und schlagzähem PP-Kern. Rutschfeste Oberflächenstruktur auch bei nassen, öligen Händen.

Querschnitt der Gleitschiene: 19,5×9,5 mm

Ausladung: 100 mm

Technische Beschreibung

Querschnitt der Gleitschiene	19,5×9,5 mm
Ausladung	100 mm
Spannweite	200 mm
Produktart	Zwinde

