

Garant**GARANT Master Tap Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, für metrisches Gewinde: M3-12****Bestelldaten**

Bestellnummer	146435 M3-12
GTIN	4045197953254
Artikelklasse	111

Beschreibung**Ausführung:**

Beim Öffnen der Kassette stellen sich die Werkzeuge automatisch auf und sind dann problemlos zu entnehmen.

Zusammengestellt aus Maschinen-Gewindebohrern M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Inhalt:

je 1 Maschinen-Gewindebohrer M3 – M12 Nr. 132721

Norm: DIN 376

Technische Beschreibung

Serie	Master Tap
Gewindeart	M
Flankenwinkel	60 Grad
Norm	DIN 371
Norm	DIN 376

Farbring	grün
Produktart	Gewindebohrer

Zubehör

GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer Form B M M8	132721 M8
GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer Form B M M7	132721 M7
GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer Form B M M6	132721 M6
GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer Form B M M12	132721 M12
GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer Form B M M4,5	132721 M4,5
GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer Form B M M4	132721 M4
GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer Form B M M3	132721 M3
GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer Form B M M5	132721 M5
GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer Form B M M10	132721 M10
GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer Form B M M3,5	132721 M3,5
Kassette leer Typ 5	146960 5