

Garant
GARANT Master Steel VHM-Schlichtfräser HPC, TiAlN, Ø f8 DC: 8mm

Bestelldaten

Bestellnummer	204019 8
GTIN	4045197954213
Artikelklasse	11X

Beschreibung
Ausführung:

Für **Schlichtoperationen**.

Spezielle Geometrie für optimale Spanabfuhr.

Hohe **Eigenstabilität und Laufruhe** durch Ungleichteilung.

Zum **Umfangfräsen als Schlichtarbeitsgang**.

Besonders lange Schneiden für effizientes Schlichten.

Hinweis:

Nachschleifen ab $\varnothing D_c = 6$ mm möglich.

$$a_{e\max} = 0,05 \times D$$

Technische Beschreibung

Zustellrichtung	horizontal
Wuchtgüte mit Schaft	G 2,5 mit HA
Vorschub f_z für Besäumen in Stahl < 900 N/mm ²	0,043 mm
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Gesamtlänge L	81 mm
Spiralwinkel	45 Grad
Schaft- $\varnothing D_s$	8 mm
Schneiden- $\varnothing D_c$	8 mm
Zähnezahl Z	7
Schneidenlänge L_c	40 mm

Toleranz Nenn-Ø	f8
Eckenfasenwinkel	90 Grad
Serie	Master Steel
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	N
Teilung der Schneiden	ungleich
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	0,05×D bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	HPC
Farbring	grün
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	240 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	220 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	200 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	80 m/min	M
GG(G)	geeignet	200 m/min	K
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	bedingt geeignet		
Luft	geeignet		

Dienstleistungen

Schaftschleifen Typ HB

129100 HB