



Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, HSK-A 100 A = 100, Dorn-Ø d1: 40mm



Bestelldaten

Bestellnummer	306687 40
GTIN	4045197954374
Artikelklasse	32A

Beschreibung

Ausführung:

- Spann-Ø 40 mit 4 Gewindebohrungen zur Aufnahme von Messerköpfen nach DIN 2079.
- Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.
- Vergrößerte Bund-Anlagefläche.
- HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

Mit Kühlkanalbohrung.

Verwendung:

Zum Spannen von Walzenstirnfräsern und Messerköpfen.

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Spezialschlüssel Nr. 309840.

Technische Beschreibung

passender Spezialschlüssel Nr. 309840	40
Fräsdornlänge L ₄	27 mm
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	40
Auskraglänge A-Maß	100 mm
Außen-Ø D	89 mm

Spann-Ø D ₁	40 mm
Aufnahme	HSK-A 100 A = 100
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69882-3
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	A
Kühlkanalbohrung	nicht verschließbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Messerkopfaufnahme