



Gewinde-Schnellwechselfutter, Schaft-Ø 32 mm, Gewinde-Schneidbereich: M14-33



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 334628 M14-33 |
| GTIN | 4045197954435 |
| Artikelklasse | 32P |

Beschreibung

Ausführung:

- Kurze Bauweise, mit elastischem Längenausgleich auf Druck und Zug.
- Einstellbarer Anschnittdruck für unterschiedliche Materialien und Gewindebohrer.

Zylinderschaft nach DIN 1835 – Form B und E.

Verwendung:

- Herstellung von lehrenhaltigen Gewinden.
- Für Rechts- und Linksgewinde einsetzbar.
- Für NC-Maschinen und Bearbeitungszentren.

Sonderzubehör:

Schnellwechseleinsätze siehe Nr. 335420 – 335660.

Hinweis:

- Gewindeschneid-Schnellwechselfutter in anderen Schaftausführungen Gr. M14 – M33 auf Anfrage lieferbar.
- Gewindeschneid-Schnellwechselfutter nicht für Innenkühlung geeignet.

Längenausgleich Druck: 20 mm

Längenausgleich Zug: 20 mm

Außen-Ø D: 78 mm

Innen-Ø D₁: 48 mm

Auskraglänge A-Maß: 132,5 mm

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------|-------|
| Längenausgleich Zug | 20 mm |
|---------------------|-------|

| | |
|------------------------|----------------------|
| Außen-Ø D | 78 mm |
| Längenausgleich Druck | 20 mm |
| Innen-Ø D ₁ | 48 mm |
| Auskraglänge A-Maß | 132,5 mm |
| Aufnahme | Schaft-Ø 32 mm |
| Produktart | Gewindeschneidfutter |