



Lasthebemagnet MaxX, maximale Traglast (plan): 1000kg



Bestelldaten

Bestellnummer	382001 1000
GTIN	2050001944061
Artikelklasse	38D

Beschreibung

Ausführung:

Kompakte und robuste Bauform mit Neodym-Permanentmagneten. Durch das Prinzip der „neutralen Krone“ werden magnetische Streuungen unterbunden und unerwünschte Anziehungskräfte zu angrenzenden Lasten verhindert. Durch den aus einem Einzelblock gefertigtem Grundkörper ohne Schweißnähte ist eine konstante Leistungsfähigkeit garantiert. Eine Verriegelung sperrt den Hebel und verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen der Last. Zertifizierte Abreißkraft.

Verwendung:

Schnelles und einfaches Handling und Transportieren von flachen und runden Materialien mit 3facher Sicherheit.

Technische Beschreibung

maximale Traglast plan	1000 kg
maximaler Ø rund	450 mm
Maß F	225 mm
minimale Material-Wandstärke plan	40 mm
Maß E	88 mm
Maß A	284 mm

Maß C	133 mm
maximale Traglast rund	400 kg
Gewicht	36 kg
minimale Material-Wandstärke rund	25 mm
Maß G	52 mm
maximale Länge plan	3000 mm
Maß D	131 mm
Maß B	342 mm
Produktart	Lasthebemagnet