



Lasthebemagnet MaxX, maximale Traglast (plan): 125kg



Bestelldaten

Bestellnummer	382001 125
GTIN	2050001944030
Artikelklasse	38D

Beschreibung

Ausführung:

Kompakte und robuste Bauform mit Neodym-Permanentmagneten. Durch das Prinzip der „neutralen Krone“ werden magnetische Streuungen unterbunden und unerwünschte Anziehungskräfte zu angrenzenden Lasten verhindert. Durch den aus einem Einzelblock gefertigtem Grundkörper ohne Schweißnähte ist eine konstante Leistungsfähigkeit garantiert. Eine Verriegelung sperrt den Hebel und verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen der Last. Zertifizierte Abreißkraft.

Verwendung:

Schnelles und einfaches Handling und Transportieren von flachen und runden Materialien mit 3facher Sicherheit.

Hinweis:

Mit drehbarer Kranöse.

Technische Beschreibung

minimale Material-Wandstärke plan	20 mm
Maß D	79 mm
Maß F	133 mm

Maß A	69 mm
Maß G	30 mm
Gewicht	3,5 kg
Maß C	79 mm
Maß B	118 mm
maximaler Ø rund	300 mm
minimale Material-Wandstärke rund	10 mm
maximale Traglast plan	125 kg
Maß E	66 mm
maximale Traglast rund	50 kg
maximale Länge plan	1000 mm
Produktart	Lasthebemagnet