



## Lasthebemagnet MaxX, maximale Traglast (plan): 500kg



### Bestelldaten

Bestellnummer	382001 500
GTIN	
Artikelklasse	38D

### Beschreibung

#### Ausführung:

Kompakte und robuste Bauform mit Neodym-Permanentmagneten. Durch das Prinzip der „neutralen Krone“ werden magnetische Streuungen unterbunden und unerwünschte Anziehungskräfte zu angrenzenden Lasten verhindert. Durch den aus einem Einzelblock gefertigtem Grundkörper ohne Schweißnähte ist eine konstante Leistungsfähigkeit garantiert. Eine Verriegelung sperrt den Hebel und verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen der Last. Zertifizierte Abreißkraft.

#### Verwendung:

Schnelles und einfaches Handling und Transportieren von flachen und runden Materialien mit 3facher Sicherheit.

### Technische Beschreibung

Maß B	250 mm
Maß D	101 mm
Maß C	106 mm
Gewicht	15 kg

maximaler Ø rund	400 mm
Maß G	52 mm
Maß F	165 mm
maximale Traglast rund	200 kg
minimale Material-Wandstärke rund	15 mm
minimale Material-Wandstärke plan	25 mm
Maß E	88 mm
maximale Traglast plan	500 kg
Maß A	199 mm
maximale Länge plan	2000 mm
Produktart	Lasthebemagnet