

**Permanent-Magnetfutter, mit Parallelpolteilung, Futter-Ø: 100mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	380776 100
GTIN	2050001943620
Artikelklasse	33S

**Beschreibung****Ausführung:**

Leistungsstarkes Magnetsystem mit **Neodym**-Magneten und niedriger Magnetfeldhöhe. Magnetkraft **stufenlos verstellbar**.

**Verwendung:**

Für Schleif- und Dreharbeiten.

Zum Spannen von kleinen und dünnen bis mittelgroßen Werkstücken.

**Hinweis:**

Einarbeitung einer Zentrierbohrung „J“ möglich.

**Technische Beschreibung**

Parallelpolteilung	1,9 mm
Höhen-Toleranz	0 / -1 mm
Lochkreis-Ø	85 mm
Höhe	50 mm
Zentriertiefe	4 mm

Nennhaftkraft	70 N/cm <sup>2</sup>
Magnetfeldhöhe	8 mm
Zentrier-Ø	60 mm
Futter-Ø	100 mm
Gewicht	3 kg
mögliche Zentrierbohrung J	20×14 mm
Gewinde-Ø	4×M8
Abnutzbarkeit der Polplatte	5 mm
Produktart	Magnet-Spannfutter