



## Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser GLL, Typ: 3-80



### Bestelldaten

Bestellnummer	468490 3-80
GTIN	3165140888356
Artikelklasse	46T

### Beschreibung

#### Ausführung:

Kompakter Kreuzlinienlaser mit selbstnivellierenden Laserlinien. Schnelles horizontales und vertikales Ausrichten von Linien. Robustes Design mit Softgrip-Auflage schützt vor Stoßbelastungen. Staub- und spritzwassergeschützt.

Eine horizontale und 2 vertikale 360°-Linien ermöglichen eine Vielzahl neuer Anwendungen für gleichzeitiges Markieren, Ausrichten und Nivellieren im Innenbereich. Großer Arbeitsbereich von bis zu 120 m mit Hilfe des Empfängers LR 7 Professional (Zubehör).

#### Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

#### Lieferumfang:

4x Batterie Nr. 081561 LR6, Stativ BT150, Laserzieltafel, Schutztasche, Transportkoffer.

IP-Schutzart: IP 54

Verpackung: Transportkoffer

Fehlergrenze:  $\pm 0,2$  mm/m

Laserklasse: 2

Reichweite: 30 m

Reichweite mit Empfänger: 120 m

Nivellierbereich:  $\pm 4$  Grad

Stativgewinde: 1/4 UNC, 5/8 UNC Zoll

### Technische Beschreibung

Anzahl enthaltener Batterien	4
Reichweite mit Empfänger	120 m
Fehlergrenze	±0,2 mm/m
Nivellierbereich	± 4 Grad
Gewicht	900 g
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR6
Breite	75 mm
IP-Schutzart	IP 54
Höhe	141 mm
Reichweite	30 m
Laserklasse	2
Stativgewinde	1/4 UNC, 5/8 UNC Zoll
Länge	159 mm
Verpackung	Transportkoffer
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Produktart	Kreuzlinienlaser

## Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081556 LR6
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081561 LR6