

Garant**Ganzstahl-Schraubzwinde, Spannweite: 250mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	860480 250
GTIN	4045197167439
Artikelklasse	81D

Beschreibung**Ausführung:**

Schiene / Festbügel aus gezogenem Blankstahl, Gleitbügel aus gesenkgeschmiedetem Stahl, jeweils vergütet und galvanisch verzinkt. Leichtgängige Stahlspindel mit Trapezgewinde, brüniert.

Bewegliche Druckplatte mit integrierter **Spindelsicherung verhindert Lösen** der Spindel bei Vibrationen. Maximale Kraftübertragung durch **Kraftheft** mit griffiger Haptoprene®-Oberfläche und schlagzähem PP-Kern. Rutschfeste Oberflächenstruktur auch bei nassen, öligen Händen.

Querschnitt der Gleitschiene: 22×10,5 mm

Ausladung: 120 mm

Technische Beschreibung

Ausladung	120 mm
Spannweite	250 mm
Querschnitt der Gleitschiene	22×10,5 mm
Produktart	Zwinde

