

 Atlas Copco

Druckluft-Schlagschrauber, Typ: W2411



Bestelldaten

Bestellnummer	079171 W2411
GTIN	7322590051266
Artikelklasse	03R

Beschreibung

Ausführung:

Alle technischen Angaben beziehen sich auf einen Fließdruck von **6,3 bar** und den angegebenen Schlauchinnen-Ø.

Leistungsstarke Schlagschrauber.

Abluftführung durch den Handgriff, umsteuerbar für **Rechts- / Linkslauf**.

· **Gut ausbalanciert und ergonomisch.**

Verwendung:

Geeignet für leichte Montagearbeiten.

Ersatzteil:

Ausgewählte Wartungssätze (Service-Kits): Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.

Technische Beschreibung

Bauform	Pistole
Arbeitsgeräusch	88 dB(A)
Höhe	165 mm

Werkzeugaufnahme Abmessung	3/8 Zoll
maximaler Schrauben-Ø (8.8-12.9)	M10
empfohlene Schlauchgröße (Innen-Ø)	10 mm
maximaler Luftbedarf	678 l/min
Drehmomentbereich	13 - 80 Nm
maximale Vibration nach EN	7 m/s ²
Herstellerbezeichnung	W2411
Gewicht	1 kg
maximale Drehzahl	7000 min ⁻¹
Länge	154 mm
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil	□
Druckluft-Anschluss	1/4 Zoll
Anschlussgewinde	BSP
Produktart	Schrauber