



Hochvorschubfräser MFH mini mit Bohrung, für Wendeschneidplatten LOGU, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 66/8mm



Bestelldaten

Bestellnummer	221965 66/8
GTIN	2050002058804
Artikelklasse	250

Beschreibung

Hochvorschubfräser MFH mini 66/8 mm
 Innenkühlung: ja
 Anzahl Schneiden Z: 8
 Ø D₃: 59 mm
 maximale Schnitttiefe a_{p max}: 1 mm
 Gesamtlänge L_{ges}: 40 mm
 Aufnahmebohrungs-Ø: 22 mm
 Bohrzirkularfräsen Ø D_{min}: 125 mm

Technische Beschreibung

Bohrzirkularfräsen Ø D _{min}	125 mm
Rampingwinkel α _{max}	0,3 Grad
Innenkühlung	ja
Ø D ₃	59 mm
passende Wendeschneidplatte	LOGU 0303..

Schneiden-Ø D_c	66 mm
Anzahl Schneiden Z	8
maximale Schnitttiefe $a_{p \max}$	1 mm
Wendeplattenschraube	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Rampinglänge L für α_{\max}	57,3 mm
Gesamtlänge L_{ges}	40 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{\max}	130 mm
Einstellwinkel κ	15 Grad
Fz Helix	0,8
Schaftausführung	mit Bohrung
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Spannschraube	229713
---------------	--------