

Garant**Ganzstahl-Schraubzwinge, Spannweite: 300mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	860480 300
GTIN	4045197167446
Artikelklasse	81D

Beschreibung**Ausführung:**

Schiene / Festbügel aus gezogenem Blankstahl, Gleitbügel aus gesenkgeschmiedetem Stahl, jeweils vergütet und galvanisch verzinkt. Leichtgängige Stahlspindel mit Trapezgewinde, brüniert.

Bewegliche Druckplatte mit integrierter **Spindelsicherung verhindert Lösen** der Spindel bei Vibrationen. Maximale Kraftübertragung durch **Kraftheft** mit griffiger Haptoprene®-Oberfläche und schlagzähem PP-Kern. Rutschfeste Oberflächenstruktur auch bei nassen, öligen Händen.

Querschnitt der Gleitschiene: 25x12 mm

Ausladung: 140 mm

Technische Beschreibung

Spannweite	300 mm
Ausladung	140 mm
Querschnitt der Gleitschiene	25x12 mm
Produktart	Zwinge

