



Ganzstahl-Hebelzwinge, Spannweite: 300mm



Bestelldaten

Bestellnummer	860600 300
GTIN	4008158034430
Artikelklasse	83K

Beschreibung

Ausführung:

Schiene / Festbügel aus gezogenem Blankstahl, Gleitbügel aus gesenkgeschmiedetem Stahl, jeweils vergütet und galvanisch verzinkt. Spannhebel mit selbstarretierendem Rastzahnsegment. Öffnen mittels Entriegelungsklinke. Bewegliche Druckplatte, Spannhebel pulverbeschichtet. Maximale Spannkraft bis 8500 N.

Verwendung:

Für **schnelles** und müheloses **Spannen mit hohem Spanndruck**.

Technische Beschreibung

Ausladung	140 mm
Querschnitt der Gleitschiene	28×11 mm
Gewicht	2,3 kg
Spannweite	300 mm
Produktart	Zwinge

