

**Garant****Ganzstahl-Schraubzwinge mit Klappgriff, Spannweite: 400mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	860490 400
GTIN	4045197604293
Artikelklasse	81D

**Beschreibung****Ausführung:**

Schiene / Festbügel aus gezogenem Blankstahl, Gleitbügel aus gesenkgeschmiedetem Stahl, jeweils vergütet und galvanisch verzinkt. Leichtgängige Stahlspindel mit Trapezgewinde, brüniert.

Bewegliche Druckplatte mit integrierter **Spindelsicherung verhindert Lösen** der Spindel bei Vibrationen. Maximale Kraftübertragung durch **Kraftheft** mit griffiger Haptoprene®-Oberfläche und schlagzähem PP-Kern. Rutschfeste Oberflächenstruktur auch bei nassen, öligen Händen. Ganzstahlzwinge mit Klappgriff. Schnelles Zudrehen und Spannen an das Werkstück in eingerasteter, vertikaler Griffposition. **Kraftvolles und müheloses Arbeiten mit ausgeklapptem Griff.**

Querschnitt der Gleitschiene: 25×12 mm

Ausladung: 120 mm

**Technische Beschreibung**

Ausladung	120 mm
Spannweite	400 mm

Querschnitt der Gleitschiene

25x12 mm

Produktart

Zwinge