



Magnesium-Hebelzwinge, Spannweite: 250mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 860750 250 |
| GTIN | 4008158027258 |
| Artikelklasse | 83K |

Beschreibung

Ausführung:

Gleitbügel und Festbügel aus **Magnesium** (im Druckgussverfahren hergestellt), **hochfest und extrem leicht**. Schiene aus gezogenem Blankstahl, galvanisch verzinkt. Spannhebel, bewegliche Druckplatte und Sperrklinke aus **glasfaserverstärktem Kunststoff, bruchstabil**. Festbügel mit abnehmbarer Kunststoffkappe, darunter Kreuzprisma zum Spannen runder Teile. Spannhebel mit selbstarretierendem Rastzahnsegment. Öffnen mittels Entriegelungsklinke.

Verwendung:

Für **schnelles** und müheloses **Spannen mit mittlerem Spanndruck**.

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------------|----------|
| Gewicht | 0,355 kg |
| Spannweite | 250 mm |
| Ausladung | 80 mm |
| Querschnitt der Gleitschiene | 20×5 mm |
| Produktart | Zwinge |

