

**KOMET Unisix® Wendeschneidplatte, BK7935, Bezeichnung Typ W28: 10-010****Bestelldaten**

Bestellnummer	216910 10-010
GTIN	2050002046696
Artikelklasse	24T

**Beschreibung****Passend für:**

Wendeschneidplattensenker Nr. 216660.  
ISO-Code Wendeschneidplatte: WOEX 030204  
Eckenradius: 0,4 mm

**Technische Beschreibung**

Typ	W28
ISO-Code Wendeschneidplatte	WOEX 030204
Eckenradius	0,4 mm
Bezeichnung	10-010
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Sorte	BK7935
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	200 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	200 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	30 m/min	S
nass maximal	geeignet		