



Einhandzwinge, Spannweite: 300mm



Bestelldaten

Bestellnummer	860250 300
GTIN	4008158030661
Artikelklasse	83K

Beschreibung

Ausführung:

Zwingenkörper in vergüteter Stahlausführung. Gehäuse und Hebel aus glasfaserverstärktem Polyamid. Schutzkappen aus elastischem Kunststoff für schonendes Spannen. **Schnelles Fixieren** der Werkstücke **mit einer Hand** möglich durch Vorschubhebel. Wahlweise von **2K-Griff-** oder Schienenseite bedienbar. **Kraftvolles Spannen** (und Lösen) mit Trapezgewindespindel wie mit normaler Ganzstahlzwinge. Ergonomische Lösetaste zum leichten Verschieben des Gleitbügels. Spannkraft bis 3500 N.

Verwendung:

Universell verwendbar, insbesondere dort, wo der **Anwender nur eine Hand zum Spannen frei hat**, z.B. beim Halten von Leisten, Profilen, Kabeln, Rohren usw. Vorteilhaft auch für **Überkopf-Arbeiten** und **federnde** oder **stark nachgebende Werkstücke**.

Technische Beschreibung

Spannweite	300 mm
Ausladung	100 mm
Querschnitt der Gleitschiene	19,5×9,5 mm

maximale Spannkraft	3500 Nm
Produktart	Zwinge