

Garant**Ganzstahl-Schraubzwinde, Spannweite: 800mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	860480 800
GTIN	4045197167484
Artikelklasse	81D

Beschreibung**Ausführung:**

Schiene / Festbügel aus gezogenem Blankstahl, Gleitbügel aus gesenkgeschmiedetem Stahl, jeweils vergütet und galvanisch verzinkt. Leichtgängige Stahlspindel mit Trapezgewinde, brüniert.

Bewegliche Druckplatte mit integrierter **Spindelsicherung verhindert Lösen** der Spindel bei Vibrationen. Maximale Kraftübertragung durch **Kraftheft** mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und schlagzähem PP-Kern. Rutschfeste Oberflächenstruktur auch bei nassen, öligen Händen.

Technische Beschreibung

Ausladung	120 mm
Spannweite	800 mm
Querschnitt der Gleitschiene	27×13 mm
Produktart	Zwinde

