

**Garant****Rollenträger-Paar für fahrbaren Schubladenschrank Schieberichtung  
Schubladenfront, Typ: R36E****Bestelldaten**

Bestellnummer	942947 R36E
GTIN	4045197526366
Artikelklasse	91H

**Beschreibung****Ausführung:**

Rollenträgerpaar – je 2 kugelgelagerte Bock- und Lenkrollen (Ø 100 mm) mit Feststellbremse, verbunden jeweils durch eine Traverse. **Laufrichtung der Räder beachten.** Tragfähigkeit 600 kg bei gleichmäßig verteilter Last.

**Passend für:**

Rollenträgerpaar passend für Werkzeugschrankgehäuse der Produktgruppe 94 (bis 08/2019) mit **Abmessungen 27×36E, 36×36 E.** Aus Sicherheitsgründen (Kippgefahr) maximale Nutzhöhe des Gehäuses von 900 mm (27×36E) bzw. 1225 mm (36×36E). **Schieben von der Schubladenfront aus.**

**Hinweis:**

- **Schubladen in fahrbaren Werkzeugschränken müssen mit Schubladeneinzelverriegelung ausgestattet werden. Dadurch verriegeln die Schubladen beim Schließen automatisch, damit beim Transport ein Öffnen verhindert wird. Schubladeneinzelverriegelungen für Schubladen der Produktgruppe 94 (bis 08/2019) finden Sie unter Nr. 949605 in der Ersatzteilliste.**
- **Bitte beachten Sie bei der Tragfähigkeit der Räder (600 kg) das Eigengewicht des Schrankes.**
- **Bitte beachten Sie die gewünschte Laufrichtung der Räder.**

**Technische Beschreibung**

maximale Tragfähigkeit gesamt	600 kg
Rad-Ø Lenkrolle	100 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Laufrichtung	Richtung Schrankbreite
Typ	R36E
Rad-Ø Bockrolle	100 mm
Anzahl Bockrolle ohne Feststellbremse	2
Produktart	Rolle