

Garant
Profilstoßhalter für Vierkant-Schneideinsätze Ø DS 32 mm, ab Vierkant: 27mm

Bestelldaten

Bestellnummer	290334 27
GTIN	4045197965462
Artikelklasse	29K

Beschreibung
Hinweis:

- Bei Bearbeitungszentren verwenden Sie zur Prüfung der Spindelorientierung die Ausrichthilfe Nr. 290397 und eine Messuhr.
- Bei Drehmaschinen ohne Y-Achse verwenden Sie die Exzenterhülse Nr. 290391 – 290393 zur exakten Einstellung der Y-Koordinate.

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D_{min}	27 mm
Nutzlänge L_1	100 mm
Schraube	290399 3
Mittenversatz L_3	14,5 mm
geeignet für Vierkant	27 - 37 mm
Schaft-Ø	32 mm
Schneidenträger-Ø D_1	25 mm
Innenkühlung	ja
Schaftlänge L_s	100 mm
Schaft	Kombischaft
Produktart	Nuten- und Profilstoßwerkzeug

