

Garant**Profilstoßhalter für Vierkant-Schneideinsätze Ø DS 25 mm, ab Vierkant: 8mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 290332 8 |
| GTIN | 4045197965356 |
| Artikelklasse | 29K |

Beschreibung**Hinweis:**

- Bei Bearbeitungszentren verwenden Sie zur Prüfung der Spindelorientierung die Ausrichthilfe Nr. 290397 und eine Messuhr.
- Bei Drehmaschinen ohne Y-Achse verwenden Sie die Exzenterhülse Nr. 290391 – 290393 zur exakten Einstellung der Y-Koordinate.

Technische Beschreibung

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Mittenversatz L_3 | 4 mm |
| Mindestvorbohr-Ø D_{min} | 8 mm |
| Schraube | 290399 1 |
| Nutzlänge L_1 | 30 mm |
| geeignet für Vierkant | 8 - 10 mm |
| Schaft-Ø | 25 mm |
| Schneidenträger-Ø D_1 | 8 mm |
| Innenkühlung | ja |
| Schaftlänge L_s | 90 mm |
| Schaft | Kombischaft |
| Produktart | Nuten- und Profilstoßwerkzeug |

