

Garant
Profilstoßhalter für Sechskant-Schneideinsätze Ø DS 32 mm, ab Sechskant: 17mm

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 290344 17 |
| GTIN | 4045197965677 |
| Artikelklasse | 29K |

Beschreibung
Hinweis:

- Bei Bearbeitungszentren verwenden Sie zur Prüfung der Spindelorientierung die Ausrichthilfe Nr. 290397 und eine Messuhr.
- Bei Drehmaschinen ohne Y-Achse verwenden Sie die Exzenterhülse Nr. 290391 – 290393 zur exakten Einstellung der Y-Koordinate.

Technische Beschreibung

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Mindestvorbohr-Ø D_{min} | 16 mm |
| Schraube | 290399 2 |
| Mittenversatz L_3 | 8,5 mm |
| Nutzlänge L_1 | 56 mm |
| geeignet für Sechskant | 17 - 28 mm |
| Schaft-Ø | 32 mm |
| Schneidenträger-Ø D_1 | 15 mm |
| Innenkühlung | ja |
| Schaftlänge L_s | 100 mm |
| Schaft | Kombischaft |
| Produktart | Nuten- und Profilstoßwerkzeug |

