



## Ganzstahl-Hebelzwinge, Spannweite: 120mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	860600 120
GTIN	4008158034324
Artikelklasse	83K

### Beschreibung

#### Ausführung:

Schiene / Festbügel aus gezogenem Blankstahl, Gleitbügel aus gesenkgeschmiedetem Stahl, jeweils vergütet und galvanisch verzinkt. Spannhebel mit selbstarretierendem Rastzahnsegment. Öffnen mittels Entriegelungsklinke. Bewegliche Druckplatte, Spannhebel pulverbeschichtet. Maximale Spannkraft bis 8500 N.

#### Verwendung:

Für **schnelles** und müheloses **Spannen mit hohem Spanndruck**.

### Technische Beschreibung

Gewicht	0,5 kg
Querschnitt der Gleitschiene	15×6 mm
Ausladung	60 mm
Spannweite	120 mm
Produktart	Zwinge

