



Ganzstahl-Hebelzwinge, Spannweite: 300mm



Bestelldaten

Bestellnummer	860650 300
GTIN	4045197494443
Artikelklasse	82C

Beschreibung

Ausführung:

Schiene / Festbügel aus gezogenem Blankstahl, Gleitbügel aus gesenkgeschmiedetem Stahl, jeweils vergütet und galvanisch verzinkt. Spannhebel mit selbstarretierendem Rastzahnsegment. Öffnen mittels Entriegelungsklinke. Bewegliche Druckplatte, Spannhebel pulverbeschichtet.

Verwendung:

Für **schnelles** und müheloses **Spannen mit hohem Spanndruck**.

Technische Beschreibung

Querschnitt der Gleitschiene	25×12 mm
Spannweite	300 mm
Ausladung	140 mm
Gewicht	2,31 kg
Produktart	Zwinge

