

Garant**Frässtift Z FINE – sehr fein, HM, Typ: M0618****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 540440 M0618 |
| GTIN | 4045197966780 |
| Artikelklasse | 51D |

Beschreibung**Ausführung:**

Schaft-Ø 6 mm.

GARANT-Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall. **Form Spitzkegel** (SKM).

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------|----------------|
| Schaft-Ø | 6 mm |
| Formbeschreibung | Spitzkegel |
| Zahnungsfeinheitsgrad | sehr fein |
| Form | M0618 |
| Gesamtlänge | 50 mm |
| Kopf-Ø | 6 mm |
| Zahnung Kurzzeichen | Z FINE |
| Kopflänge | 18 mm |
| Serie | Zahnung Z FINE |
| Schneidstoff | HM |

Produktart

Frässtift

Anwenderdaten

| | Eignung | V_c | ISO-Code |
|--------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|
| Stahl < 900 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 1400 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 55 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 60 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 67 HRC | geeignet | | |
| INOX | geeignet | | |
| Ti | geeignet | | |
| GG(G) | geeignet | | |