

**Trennscheibe PREMIUM\*\*\* EXTRA SCHMAL, Scheiben-Ø: 178mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	563406 178
GTIN	9003175253555
Artikelklasse	53T

**Beschreibung****Ausführung:**

**Spezialtyp** zum Trennen von **NE-Metallen wie Alu, Messing, Bronze etc.**

**Verwendung:**

Zum Freitrennen auf Elektro- und Druckluftwinkelschleifern mit maximal 80 m/s Schnittgeschwindigkeit  $v_c$ .

**Spezifikation:**

**A30N-BFXA.**

**Hinweis:**

Die Scheibenstärke sollte mindestens 20% der zu trennenden Materialstärke betragen.

**Technische Beschreibung**

Scheiben-Ø	178 mm
Spezifikation	A60N-BFXA
Scheibenbreite	2 mm
Bohrungs-Ø	22,23 mm

Formbeschreibung	gerade
für Materialstärken	6 - 10 mm
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
empfohlener Anstellwinkel	90 Grad
optimiert für Werkstoff	Aluminium
optimiert für Werkstoff	Nichteisen- und Buntmetalle
Antriebsmaschine	Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Trennscheibe

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
CuZn	geeignet		
trocken	geeignet		