



Fächerschleifscheibe V4 Purple Power, (CER) Stahlblechteller, schräg für Stahl und INOX, Ø 125 mm, Körnung: 36



Bestelldaten

Bestellnummer	565450 36
GTIN	4027497009329
Artikelklasse	53L

Beschreibung

Ausführung:

Fächerschleifscheibe mit **hoher Belagdichte** und robustem Stahlblechteller für großen Anpressdruck. Selbstschärfendes Keramik Korn (CER) auf Polyesterunterlage für **höchste Abtragsleistungen** und Widerstandsfähigkeit.

Verwendung:

Für harte und raue Schleifeinsätze im Flächen- und Kanteneinsatz.

Norm:

Auf Roboteranlagen oder leistungsstarken Maschinen (>1700 Watt).
 maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s
 Formbeschreibung: schräg
 Bohrungs-Ø: 22,23 mm

Technische Beschreibung

Scheiben-Ø	125 mm
Bohrungs-Ø	22,23 mm
Körnung	36

Formbeschreibung	schräg
Schleifmittel	Keramikkorn (CER)
Schleifmittelkurzzeichen	Keramik
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnameattribut	Ø 125 mm
optimiert für Werkstoff	INOX
optimiert für Werkstoff	Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Fächerschleifscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		