



Winkelspanner, maximale Spannweite: 120mm



Bestelldaten

Bestellnummer	862500 120
GTIN	4008158016825
Artikelklasse	83K

Beschreibung

Ausführung:

Temperguss-Grundkörper mit festen, sauber bearbeiteten Auflageflächen (Spannwinkel 90°). Spannbacke beweglich für **unterschiedliche Materialquerschnitte**.

Verwendung:

Zum winkelgenauen Spannen von Werkstücken beim Schweißen bzw. für Montagearbeiten.

Technische Beschreibung

maximale Spannweite	120 mm
maximaler Durchlass	100 mm
Gewicht	7,8 kg
Backenhöhe	61 mm
Produktart	Winkelspanner

