



## Temperguss-Schraubzwinde, Spannweite: 1250mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	860100 1250
GTIN	4008158011905
Artikelklasse	82C

### Beschreibung

#### Ausführung:

Hochwertige Temperguss-Spannarmer; starke prismatische Profilstahl-Gleitschiene, geriffelt, galvanisch verzinkt. Leichtgängige Stahlspindel, brüniert mit Trapezgewinde und beweglicher Druckplatte. Moment-Schnellverstellung, sicher spannend. **Ohne Schutzkappe.**

#### Norm:

**DIN 5117**

### Technische Beschreibung

Querschnitt der Gleitschiene	35×11 mm
Ausladung	120 mm
Spannweite	1250 mm
Produktart	Zwinde

