

Garant**Komponenten für fahrbaren Schubladenschrank Schieberichtung
Seitenwand, Typ: R36E****Bestelldaten**

Bestellnummer	942948 R36E
GTIN	4045197439284
Artikelklasse	91H

Beschreibung**Ausführung:**

Rollenträgerpaar – je 2 kugelgelagerte Bock- und Lenkrollen (Ø 100 mm) mit Feststellbremse, verbunden jeweils durch eine Traverse. **Laufrichtung der Räder beachten.** Tragfähigkeit 600 kg bei gleichmäßig verteilter Last.

Passend für:

Rollenträgerpaar passend für Werkzeugschrankgehäuse der Produktgruppe 94 (bis 08/2019) mit **Abmessungen 36×36 E, 54×36 E, 64×36 E, 78×36 E.** Aus Sicherheitsgründen (Kippgefahr) maximale Nutzhöhe des Gehäuses von 1225 mm (bei 78×36E maximale Nutzhöhe 900 mm).

Schieben von der Seitenwand aus.

Hinweis:

- **Schubladen in fahrbaren Werkzeugschränken müssen mit Schubladeneinzelverriegelung ausgestattet werden. Dadurch verriegeln die Schubladen beim Schließen automatisch, damit beim Transport ein Öffnen verhindert wird. Schubladeneinzelverriegelungen für Schubladen der Produktgruppe 94 (bis 08/2019) finden Sie unter Nr. 949605 in der Ersatzteilliste.**
- **Bitte beachten Sie bei der Tragfähigkeit der Räder (600 kg) das Eigengewicht des Schrankes.**
- **Bitte beachten Sie die gewünschte Laufrichtung der Räder.**

Technische Beschreibung

Typ	R36E
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Anzahl Lenkrollen ohne Festbremse	2
Rad-Ø Bockrolle	100 mm
Rad-Ø Lenkrolle	100 mm
maximale Tragfähigkeit gesamt	600 kg
Laufrichtung	Richtung Schranktiefe
Produktart	Griff