

## HEDI

### Maschinen- / Arbeitsplatzleuchte, Typ: 9LED-24V



#### Bestelldaten

Bestellnummer	081300 9LED-24V
GTIN	4003644016709
Artikelklasse	08B

#### Beschreibung

##### Ausführung:

Hochwertige, universell einsetzbare Leuchten zum Anschluss an 250 V/ 50 Hz mit Ein- / Aus-Schalter, 3 m Gummianschlussleitung.

**Robuster, langer, ummantelter Metallgelenkschlauch** für freie Beweglichkeit des Lampenkopfs bei hoher Positionsstabilität. Maschinenleuchte 9LED in 24 V DC Ausführung.

##### Norm:

Hochwertige, universell einsetzbare Leuchten zum Anschluss an 250 V/ 50 Hz mit Ein- / Aus-Schalter, 3 m Gummianschlussleitung.

· **Robuster, langer, ummantelter Metallgelenkschlauch.**

##### Funktion:

IP64: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

##### Lieferumfang:

Inklusive Leuchtmittel, mit **starkem Haftmagnet, Schraubzwinde 50 mm und Befestigungsschrauben** für Maschinen-, Tisch-, Wand- oder Deckenbefestigung.

IP-Schutzart: IP 64

Lichtleistung: 9 W

Lichtstrom: 900 lm

Anzahl LEDs: 9

Anschlusskabel Länge: 3 m

## Technische Beschreibung

IP-Schutzart	IP 64
Energieversorgung	Netzbetrieben
Lichtfarbe	6.400 K
Lichtstrom	900 lm
Anzahl LEDs	9
Leuchtmittel	LED
Anschlusskabel Länge	3 m
Lichtleistung	9 W
Produktart	Arbeitsplatzleuchte